Garant

Vyvrtávacia tyč na sústruženie zápichov, pravé, ∅ stopky DS / šírka zapichnutia w: 40/4mm

ÚDAJE O OBJEDNÁVKE

Číslo objednávky	273790 40/4
GTIN	4045197578891
Trieda položky	21W

Popis

Prevedenie:
Vyrobené z vysokopevnostnej nástrojovej ocele (> 1 300 N/mm^2). V spojení s konvexným upínaním vymeniteľnej doštičky je dosiahnutá najvyššia odolnosť voči axiálnym a radiálnym rezným silám, a tým sa výrazne zvyšuje kvalita povrchu a produktivita.

Technický opis

Skrutka	279815 8 (TX20; 4,5 Nm)
Minimálny priemer predvŕtania D_{min}	49 mm
Odsadenie stredu L_3	27 mm
t_{max} Vnútorné spracovanie	13 mm
Šírka zápichu w	4 mm
Celková dĺžka L	350 mm
Dĺžka výčnelku L_1 zapustený držiak	60 mm
∅ stopky D_s	40 mm
Rozsah použitia	Radiálne vnútorné zapichovanie
Druh použitia	pravé
Vnútorné chladenie	áno
možné axiálne zapichovanie	áno
Druh produktu	Vyvŕtavacia tyč

Príslušenstvo

Upevňovacia skrutka Typ 8	279815 8
Momentový skrutkovačso stupnicou, upínanie vymeniteľnej čepele Maximálny uťahovací moment 500	659957 500
Bit Precision pre Torx®, 1/4 palca E 6,3 Profil Torx® TX20	674248 TX20