Garant

držiak na upichovací nôž, ľavé, Šírka stopky / zápichu w: 20/4mm

ÚDAJE O OBJEDNÁVKE

Číslo objednávky	273758 20/4
GTIN	4045197538437
Trieda položky	21W

Popis

Prevedenie:
Vyrobené z vysokopevnostnej nástrojovej ocele (> 1 300 N/mm^2). V spojení s konvexným upínaním doštičky sa dosahuje najvyššia odolnosť voči axiálnym a radiálnym rezným silám, a tým sa výrazne zvyšuje kvalita povrchu a produktivita.
Upozornenie:
Od hĺbky vpichu 19,5 mm (po šírku vpichu 3 mm), resp. od hĺbky vpichu 24,5 mm (od šírky vpichu 4 mm) prichádza druhá čepeľ do kontaktu s obrobkom. To môže viesť k tvorbe rýh. V prípade potreby použite zapichovacie doštičky s jednou hranou č. 273656 – 273670.

Technický opis

Funkčná šírka L_4	21,5 mm
Skrutka	279815 7 (TX30; 8 Nm)
Šírka zápichu w	4 mm
Hĺbka vpichu t_{max}	28 mm
Dĺžka hlavy L_1	48 mm
Celková dĺžka L	125 mm
Šírka stopky b	20 mm
Druh použitia	ľavé
Vnútorné chladenie	nie
možné axiálne zapichovanie	áno

Druh produktu	Sústružnícky držiak

Príslušenstvo

Upevňovacia skrutka Typ 7	279815 7
Čepeľ 8 mm, s magnetomso 1/4 palca upínaním skrutkovacích hrotov Celková dĺžka 50	659874 50
Momentový skrutkovačso stupnicou, upínanie vymeniteľnej čepele Maximálny uťahovací moment 1600	659906 1600
Momentový skrutkovačso stupnicou, upínanie vymeniteľnej čepele Maximálny uťahovací moment 1600	659957 1600
Bit Precision pre Torx®, 1/4 palca E 6,3 Profil Torx® TX30	674248 TX30