HAINBUCH

Upínacia hlava s priečnymi a pozdĺžnymi drážkami, SK 65, Upínanie ∅ (zvýšenie o 0,5 mm): 64,5mm

ÚDAJE O OBJEDNÁVKE

Číslo objednávky	329934 64,5
GTIN	2050001076779
Trieda položky	33H

Popis

Prevedenie:
S priečnymi drážkami pre surový materiál.
Upínacie hlavy, **okrúhly profil, 0,5 mm alebo 1 mm prírastky. Pri objednávaní uveďte prosím požadovaný ∅ upnutia.**
Použitie:
Všestranné oblasti použitia, obrábacie centrá, meracie stroje alebo upínanie paliet.
Upozornenie:
Upínacie hlavy na špeciálne profily podľa vašich individuálnych požiadaviek na vyžiadanie.
Iné veľkosti kužeľa, tvary (napr. štvorhran) a opracovateľné polotovary **na vyžiadanie!**

Technický opis

∅ napnutia	64,5 mm
Plocha upnutia	priečne a pozdĺžne drážky
Profil	oblé

Tvrdosť	60 HR
Dĺžka L	58 mm
Upínač	SK 65
Druh produktu	Upínacia hlava