



KL-4600-200

Werkzeugwagen mit 103-tlg Hochvolt-Sortiment

Produktinformation (Original) DE
! Vor Verwendung, lesen und verstehen!



www.gedore-automotive.com



GEDORE Automotive GmbH

Breslauer Straße 41
78166 - Donaueschingen
Postfach 1329
78154 Donaueschingen - GERMANY

+49 (0) 771 / 8 32 23-0
+49 (0) 771 / 8 32 23-90
info.gam@gedore.com
gedore-automotive.com

GEDORE TOOLS, INC.

Only for USA, Canada & Mexico / Sólo para EE.UU., Canadá y México
Seulement pour les USA, le Canada et le Mexique
7187 Bryhawke Circle, Suite 700
North Charleston, SC 29418, USA

+1-843 / 225 50 15
+1-843 / 225 50 20
info@gedoretools.com
gedore.com

Version 1 - 10/2023

KL-4600-200 (DE231002).indd

KL-4600-200 - Werkzeugwagen mit 103-tlg Hochvolt-Sortiment“

Universell passend für Hybrid- und Elektrofahrzeuge.

In seiner einzigartigen Satzzusammenstellung bietet der Hochvolt-Werkzeugwagen, die Möglichkeit, Hybrid- und Elektrofahrzeuge ideal zu sichern und daran zu arbeiten. Perfekt für Reparatur- und Wartungsarbeiten an Fahrzeugen aller Hersteller. Alle Werkzeuge sind schutzisoliert nach **EN 60900/EC 60900**. Der Werkzeugwagen verfügt über Seitenwände mit Euro-Lochung, einem außengelagertes Hochleistungsfahrwerk, kugelgelagerten Führungsschienen und Zentralverriegelung.

DE

Lieferumfang / Einlage Schublade 1

Pos.	Artikel-Nr.	Beschreibung	Mg.
1	VDE 2170 8	VDE-Schraubendreher 8 mm	1
2	VDE 2170 6,5	VDE-Schraubendreher 6,5 mm	1
3	VDE 2170 5,5	VDE-Schraubendreher 5,5 mm	1
4	VDE 2170 4	VDE-Schraubendreher 4 mm	1
5	VDE 2160 PZ 2	VDE-Schraubendreher PZ 2	1
6	VDE 2160 PZ 1	VDE-Schraubendreher PZ 1	1
7	VDE 2163 TX T30	VDE-Schraubendreher TX 30 mm	1
8	VDE 2163 TX T25	VDE-Schraubendreher TX 25 mm	1
9	VDE 2163 TX T20	VDE-Schraubendreher TX 20 mm	1
10	VDE 2163 TX T15	VDE-Schraubendreher TX 15 mm	1
11	VDE 2163 TX T10	VDE-Schraubendreher TX 10 mm	1
12	VDE 2163 TX T8	VDE-Schraubendreher TX 8 mm	1
13	VDE IN 19 8	VDE-Schraubendrehereinsatz 1/2", Innen-6-kant, 8 mm	1
14	VDE IN 19 6	VDE-Schraubendrehereinsatz 1/2", Innen-6-kant, 6 mm	1
15	VDE IN 19 5	VDE-Schraubendrehereinsatz 1/2", Innen-6-kant, 5 mm	1
16	VDE INX 30 8	VDE-Schraubendrehereinsatz 3/8" XZN M8	1
17	VDE INX 30 10	VDE-Schraubendrehereinsatz 3/8" XZN M10	1
18	VDE INX 30 12	VDE-Schraubendrehereinsatz 3/8" XZN M12	1
19	VDE 3093 U	VDE-Umschaltknarre 3/8"	1
20	VDE 3090-6	VDE-Verlängerung 3/8", 150 mm	1
21	VDE 3090-3	VDE-Verlängerung 3/8" 75 mm	1
22	VDE 30 6	VDE-Steckschlüsseleinsatz 3/8", 6-kant, 6 mm	1
23	VDE 30 8	VDE-Steckschlüsseleinsatz 3/8", 6-kant, 8 mm	1
24	VDE 30 9	VDE-Steckschlüsseleinsatz 3/8", 6-kant, 9 mm	1
25	VDE 30 10	VDE-Steckschlüsseleinsatz 3/8", 6-kant, 10 mm	1

Pos.	Artikel-Nr.	Beschreibung	Mg.
26	VDE 30 11	VDE-Steckschlüsseleinsatz 3/8", 6-kant, 11 mm	1
27	VDE 30 12	VDE-Steckschlüsseleinsatz 3/8", 6-kant, 12 mm	1
28	VDE 30 13	VDE-Steckschlüsseleinsatz 3/8", 6-kant, 13 mm	1
29	VDE 30 14	VDE-Steckschlüsseleinsatz 3/8", 6-kant, 14 mm	1
30	VDE 30 15	VDE-Steckschlüsseleinsatz 3/8", 6-kant, 15 mm	1
31	VDE 30 16	VDE-Steckschlüsseleinsatz 3/8", 6-kant, 16 mm	1
32	VDE 30 17	VDE-Steckschlüsseleinsatz 3/8", 6-kant, 17 mm	1
33	VDE 30 18	VDE-Steckschlüsseleinsatz 3/8", 6-kant, 18 mm	1
34	VDE 30 19	VDE-Steckschlüsseleinsatz 3/8", 6-kant, 19 mm	1
35	VDE 30 20	VDE-Steckschlüsseleinsatz 3/8", 6-kant, 20 mm	1
36	VDE 30 22	VDE-Steckschlüsseleinsatz 3/8", 6-kant, 22 mm	1
37	VDE 1993 U	VDE-Umschaltknarre 1/2"	1
38	VDE 1990 5	VDE-Verlängerung 1/2", 125 mm	1
39	VDE 1990 10	VDE-Verlängerung 1/2", 250 mm	1
40	VDE 19 10	VDE-Steckschlüsseleinsatz 1/2", 6-kant, 10 mm	1
41	VDE 19 11	VDE-Steckschlüsseleinsatz 1/2", 6-kant, 11 mm	1
42	VDE 19 12	VDE-Steckschlüsseleinsatz 1/2", 6-kant, 12 mm	1
43	VDE 19 13	VDE-Steckschlüsseleinsatz 1/2", 6-kant, 13 mm	1
44	VDE 19 15	VDE-Steckschlüsseleinsatz 1/2", 6-kant, 15 mm	1
45	VDE 19 16	VDE-Steckschlüsseleinsatz 1/2", 6-kant, 16 mm	1
46	VDE 19 17	VDE-Steckschlüsseleinsatz 1/2", 6-kant, 17 mm	1
47	VDE 19 19	VDE-Steckschlüsseleinsatz 1/2", 6-kant, 19 mm	1
48	VDE 19 22	VDE-Steckschlüsseleinsatz 1/2", 6-kant, 22 mm	1
49	VDE 19 24	VDE-Steckschlüsseleinsatz 1/2", 6-kant, 24 mm	1
KL-4600-2001 - Schaumstoffeinlage für Schublade 1			

Produktbeschreibung

Einlage Schublade 2



DE

Lieferumfang / Einlage Schublade 2

Pos.	Artikel-Nr.	Beschreibung	Mg.
1	VDE 8314-180 H	VDE-Seitenschneider mit Hüllenisolierung	1
2	VDE 8132 AB-200 H	VDE-Flachrundzange mit Hüllenisolierung 200 mm	1
3	VDE 8250-200 H	VDE-Kraft-Kombinationszange mit Hüllenisolierung	1
4	VDE 8120-160 H	VDE-Flachzange mit Hüllenisolierung	1
5	VDE 146-10	VDE-Universalzange	1
6	VDE 4522	VDE Kabelmesser	1
7	VDE 8094	VDE-Kabelschere	1
8	VDE 2 E 8	Einringschlüssel 8 mm	1
9	VDE 2 E 10	Einringschlüssel 10 mm	1
10	VDE 2 E 12	Einringschlüssel 12 mm	1
11	VDE 2 E 13	Einringschlüssel 13 mm	1
12	VDE 2 E 15	Einringschlüssel 15 mm	1
13	VDE 2 E 17	Einringschlüssel 17 mm	1

Pos.	Artikel-Nr.	Beschreibung	Mg.
14	VDE 2 E 19	Einringschlüssel 19 mm	1
15	VDE 2 E 22	Einringschlüssel 22 mm	1
16	VDE 894 9	Einmaulschlüssel 9 mm	1
17	VDE 894 10	Einmaulschlüssel 10 mm	1
18	VDE 894 12	Einmaulschlüssel 12 mm	1
19	VDE 894 13	Einmaulschlüssel 13 mm	1
20	VDE 894 15	Einmaulschlüssel 15 mm	1
21	VDE 894 16	Einmaulschlüssel 16 mm	1
22	VDE 894 17	Einmaulschlüssel 17 mm	1
23	VDE 894 19	Einmaulschlüssel 19 mm	1
24	VDE 894 22	Einmaulschlüssel 22 mm	1
25	VDE 894 24	Einmaulschlüssel 24 mm	1

KL-4600-2002 - Schaumstoffeinlage für Schublade 2

⚠ Sicherheitshinweise und Vorschriften!

- Lesen und verstehen Sie **vor der Verwendung** des Spezialwerkzeuges **alle** Warn- und Sicherheitshinweise und **beachten** Sie diese für eine **sichere Verwendung**!
- Arbeiten an elektrischen Anlagen dürfen **nur** durch entsprechend **qualifiziertes Fachpersonal** durchgeführt werden!
- Beachten und Halten Sie sich **immer** an **alle** Sicherheitsregeln und Vorschriften bei Arbeiten an elektrischen Anlagen!
- Verwenden Sie das Spezialwerkzeug **bestimmungsgemäß** und führen Sie Wartungs- und Reparaturarbeiten **immer** auch unter Beachtung der Vorschriften zur Arbeitssicherheit und Unfallverhütung sowie der Anweisungen des Fahrzeugherstellers durch!
- Kontrollieren Sie das Spezialwerkzeug vor **jeder** Verwendung **sorgfältig** auf Beschädigungen, lose Teile oder unzulässige Änderungen und verwenden Sie dieses **niemals** wenn solche festgestellt wurden!
- Tragen Sie bei der Arbeit **immer** Ihre persönliche Schutzausrüstung (z.B. *Schutzbrille, Schutzhandschuhe, Sicherheitsschuhe*)!

Produktbeschreibung

Einlage Schublade 3



DE

Lieferumfang / Einlage Schublade 3

Pos.	Artikel-Nr.	Beschreibung	Mg.
1	VDE 4508-02	VDE-Drehmomentschlüssel 3/8", 5-25 Nm	1
2	VDE 910 25	VDE Gummi-Abdecktuch 250x350 mm	1
3	KL-4600-1003	Spannungsprüfer 1000 V	1
4	V 914 1	Zählertülle 1	5
	V 914 2	Zählertülle 2	5
	V 914 3	Zählertülle 3	5
5 + 6	V 912 10	VDE Elektriker-Schutzhandschuhe Gr.10 mit Unterziehhandschuhen	1
7	V 913 80	VDE Kunststoffklammer 80 mm lang	1
8	V 913 160	VDE Kunststoffklammer 160 mm lang	1
9	V 917	Kabel-Spreizkeil 1000 V	1

Pos.	Artikel-Nr.	Beschreibung	Mg.
10	226 E-0	Gummihammer	1
11	KL-4600-1007	Warnschild Hochvolt „Ausgeschaltet“	1
12	KL-4600-1006	Warnschild Hochvolt „Eingeschaltet“	1
13	KL-4600-1001	Absperrband „robust“ 200m x 80mm, rot/ weiss	1
14	KL-4600-1002	Warnschild „Blitz“	1
15	KL-4600-1005	Schloss	1
KL-4600-2003 - Schaumstoffeinlage für Schublade 3			

16	V 911 100	Iso-Standmatte 1000 x 1000 mm	1
	081878 A	Halter-Set für GAM VDE Mattenhalter	1



GEDORE-Werkzeugfabrik GmbH & Co. KG

Remscheider Straße 149
42899 - Remscheid
Postfach 120361
47873 Remscheid
GERMANY

Vertrieb DEUTSCHLAND

☎ +49 (0) 2191 / 596-0
☎ +49 (0) 2191 / 596-230
✉ info@gedore.com
🌐 www.gedore.com

Sales INTERNATIONAL

☎ +49 (0) 2191 / 596-910
☎ +49 (0) 2191 / 596-911
✉ info@gedore.com
🌐 www.gedore.com

GEDORE TOOLS, INC.

Only for USA, Canada & Mexico
Sólo para EE.UU., Canadá y México
Seulement pour les USA, le Canada et le Mexique
7187 Bryhawke Circle, Suite 700, North Charleston, SC 29418, USA

☎ +1-843 / 225 50 15
☎ +1-843 / 225 50 20
✉ info@gedoretools.com
🌐 www.gedoretools.com

Worldwide GEDORE service centers and offices are listed on the Internet at: www.gedore.com

GEDORE Automotive GmbH

Breslauer Straße 41
78166 - Donaueschingen
Postfach 1329
78154 Donaueschingen
GERMANY

Vertrieb DEUTSCHLAND

☎ +49 (0) 771 / 8 32 23-0
☎ +49 (0) 771 / 8 32 23-90
✉ info.gam@gedore.com
🌐 gedore-automotive.com



www.gedore-automotive.com