TESA

Páčkový úchylkomer P-Line dĺžka dotykového ramienka 36 mm, Rozsah merania v jednom smere / ∅ púzdra: 3/40mm

ÚDAJE O OBJEDNÁVKE

Číslo objednávky	436230 3/40
GTIN	7630041152364
Trieda položky	45A

Popis

Prevedenie:
Vysoko presné pákové meradlá z drahokamu s meracím mechanizmom v praktickom robustnom dizajne. Puzdro a rybinové nosné prizmy sú vyrobené z jedného kusu, vďaka čomu je upnutie obzvlášť pevné. Ochrana proti korózii vďaka matnému chrómovaniu krytu.
Páčkové odchýlkomery s **dlhým dotykovým ramenom. Odčítanie 1/100.**
Veľký rozsah merania 3 mm. Rovnaký smer chodu (v smere pohybu hodinových ručičiek) ručičky v oboch smeroch merania.
Použitie:
Ako presné porovnávacie meracie zariadenie na kontrolu menovitých rozmerových odchýlok na kontrolu sústrednosti, vnútorné merania, kontrolu rovnobežnosti a rovinnosti, ako aj na vyrovnávanie obrobkov.
Rozsah balenia:
Vrátane upínacieho hrdla ∅ 8 mm.
Zvláštne príslušenstvo:
Štvorhranný držiak č.436510, centrovací držiak č.436512, kĺbový merací stojan č.359680.
Náhradný diel:
Na požiadanie sú k dispozícii náhradné snímače s HM alebo rubínovou guľôčkou.

Technický opis

Odčítanie	0,01 mm
Rozpätie odchýlky f_e	20 µm
Rozsah merania na smer	1,5 mm
Meracia sila	0,2 N
Rozpätie chyby v reverzibilite f_u	7 µm
∅ puzdra	40 mm
Celkové rozpätie odchýlka f_{ges}	26 µm
Rozsah natočenia	2×90 Stupeň
∅ upínacej stopky h6	8 mm
Dĺžka ramena sondy	32,26 mm
∅ meracej guľôčky	2 mm
Norma	Výrobná norma
Meracia technika	analógová
Balenie	stabilný box
Kalibrácia	C5
Druh produktu	Páčkový odchýlkomer

Služby

KalibráciaPáčkový odchýlkomer Typ ANALOG	023330 ANALOG
Kalibrácia DAkkSPáčkový odchýlkomer Typ ANALOG	023340 ANALOG

Príslušenstvo

Kĺbový merací statív Akčný rádius 120	359680 120
THM snímač dĺžka ramena 36 mm ∅ meracej guľôčky 2	436324 2