3D kloubové rameno, Typ: 600

ÚDAJE O OBJEDNÁVKE

Číslo objednávky	442110 600
GTIN	7290005395215
Trieda položky	46G

Popis

Prevedenie:
Mechanické 3D kĺbové ramená s centrálnym upínaním. Všetky tri kĺby sa upínajú len jednou otočnou rukoväťou. Plynule nastaviteľná upínacia sila s vysokou stabilitou. Guľové kĺby umožňujú rýchle a jednoduché polohovanie.

Technický opis

∅ vonkajšieho závitu dole	M10×1,25
∅ vnútorného závitu hore	M6
Dĺžka Kĺbové rameno L_1	287 mm
Dĺžka Kĺbové rameno L_2	223 mm
Druh produktu	Merací statív

Príslušenstvo

Uchytenie pre merací statív Typ QR	442100 QR
Uchytenie pre merací statív Typ 2SM	442100 2SM

Ersatz-Drehgriff für 3D-Gelenkarm Typ 600	442112 600
Uchytenie pre merací statív Typ 2SM	442104 2SM
Uchytenie pre merací statív Typ K2	442100 K2
Uchytenie pre merací statív Typ H	442100 H
Uchytenie pre merací statív Typ CA	442100 CA
Uchytenie pre merací statív Typ K1	442100 K1