Permanentné magnetické guľaté skľučovadlo s radiálnym rozstupom pólov, ∅ skľučovadla: 250mm

ÚDAJE O OBJEDNÁVKE

Číslo objednávky	380810 250
GTIN	4045197310934
Trieda položky	33S

Popis

Prevedenie:
- **Silne priliehavý, neodymový, magnetický systém.**
- **Koncentrické drážky na vyrovnanie obrobkov.**
- **Stred magneticky neaktívny, tým je možný prechodový otvor.**

VYP-ZAP spínanie ručnou pákou.
Použitie:
- **Na brúsenie a sústruženie.**
- **Radiálnym pólovým členením obzvlášť vhodné na upínanie prstencov.**
- **Pre okrúhle a prstencové obrobky.**

Technický opis

∅ skľučovadla	250 mm
Hmotnosť	20 kg
Tolerancia výšky	+0,5 / -2 mm
∅ maximálny priemer vyvŕtaného otvoru	50 mm

∅ centrovania	80 mm
Hĺbka centrovania	5 mm
∅ nezmagnetizovaného zrna	30 mm
∅ závitu	8×M6
∅ rozostupnej kružnice otvorov	140 / 220 mm
Menovitá prídržní sila	135 N/cm^2
Výška	70 mm
Druh produktu	Magnetické upínacie púzdro