jemný závit Medzný kaliber 6H, M × stúpanie: 24X1

ÚDAJE O OBJEDNÁVKE

Číslo objednávky	486100 24X1
GTIN	2050001675453
Trieda položky	48B

Popis

Prevedenie:
Brúsený prvý závit (od 1 mm stúpania) odstraňuje hrubé znečistenie na obrobku a zabraňuje predčasnému vylomeniu prvého závitu.
Vyhotovenie podľa **DIN 2279 – 2299**.
Strana na správne a nepodarkové rozmery na jednej rukoväti (DIN 2240, časť 1, tvar R).
Strana na nepodarkové rozmery označená červenou farbou.
Použitie:
Pre metrický ISO jemný závit, vpravo DIN 13.
Norma:
Toleranzen und Abmaße nach **DIN ISO 1502.**
Upozornenie:
Závitové kalibre pre jemný závit s inými stúpaniami, Whitworth, trapézové, oblé, UNC, UNF a NPT závit; ľavý závit sa dodáva na vyžiadanie.

Technický opis

Tolerančná trieda	6H
Stúpanie závitov	1 mm
Závit	M24
Norma	DIN 13
Druh závitu	MF
Tolerančné pole	H
Kvalita	6
Druh kalibru	Strana nepodarkového rozmeru

Druh kalibru	dobrá strana kalibru
Kalibrácia	L10
Druh produktu	Závitový medzný kalibračný trň

Služby

KalibráciaMedzný závitový kaliber Maximálny ∅ 60	028550 60
Kalibrácia DAkkSMedzný závitový kaliber Maximálny ∅ 90	028590 90