jemný závit Kaliber pre nepodarkové rozmery 6H, M × stúpanie: 55X1,5

ÚDAJE O OBJEDNÁVKE

Číslo objednávky	486130 55X1,5
GTIN	2050001675897
Trieda položky	48B

Popis

Prevedenie:
Brúsený prvý závit (od 1 mm stúpania) odstraňuje hrubé znečistenie na obrobku a zabraňuje predčasnému vylomeniu prvého závitu.
Vyhotovenie podľa **DIN 2279 – 2299**.
Tŕň na správne a nepodarkové rozmery samostatne (DIN 2240, časť 2, tvar GE).
Použitie:
Pre metrický ISO jemný závit, vpravo DIN 13.
Norma:
Toleranzen und Abmaße nach **DIN ISO 1502.**
Upozornenie:
Závitové kalibre pre jemný závit s inými stúpaniami, Whitworth, trapézové, oblé, UNC, UNF a NPT závit; ľavý závit sa dodáva na vyžiadanie.

Technický opis

Tolerančná trieda	6H
Závit	M55
Stúpanie závitov	1,5 mm
Druh závitu	MF
Norma	DIN 13
Tolerančné pole	H
Kvalita	6

Druh kalibru	Strana nepodarkového rozmeru
Kalibrácia	L11
Druh produktu	Kaliber pre správne a nepodarkové závity

Služby

KalibráciaZávitový kalibračný tŕň pre dobré obrobky alebo nepodarky Maximálny ∅ 60	028500 60
Kalibrácia DAkkSZávitový kalibračný tŕň pre dobré obrobky alebo nepodarky Maximálny ∅ 90	028540 90