# jemný závit Kaliber pre správne rozmery 6H, M × stúpanie: 52X2

## ÚDAJE O OBJEDNÁVKE

| | |
|---|---|
| Číslo objednávky | 486120 52X2 |
| GTIN | 2050001675743 |
| Trieda položky | 48B |

## Popis

**Prevedenie:**
Brúsený prvý závit (od 1 mm stúpania) odstraňuje hrubé znečistenie na obrobku a zabraňuje predčasnému vylomeniu prvého závitu.
Vyhotovenie podľa **DIN 2279 – 2299**.
**Tŕň na správne a nepodarkové rozmery samostatne (DIN 2240, časť 2, tvar GE).**
**Použitie:**
Pre metrický ISO jemný závit, vpravo DIN 13.
**Norma:**
Toleranzen und Abmaße nach **DIN ISO 1502.**
**Upozornenie:**
Závitové kalibre pre jemný závit s inými stúpaniami, Whitworth, trapézové, oblé, UNC, UNF a NPT závit; ľavý závit sa dodáva na vyžiadanie.

## Technický opis

| | |
|---|---|
| Tolerančná trieda | 6H |
| Stúpanie závitov | 2 mm |
| Závit | M52 |
| Tolerančné pole | H |
| Druh závitu | MF |
| Norma | DIN 13 |
| Kvalita | 6 |

| | |
|---|---|
| Druh kalibru | dobrá strana kalibru |
| Kalibrácia | L11 |
| Druh produktu | Závitový kalibračný tŕň pre správny rozmer |

## Služby

| | |
|---|---|
| KalibráciaZávitový kalibračný tŕň pre dobré obrobky alebo nepodarky Maximálny ∅ 60 | 028500 60 |
| Kalibrácia DAkkSZávitový kalibračný tŕň pre dobré obrobky alebo nepodarky Maximálny ∅ 90 | 028540 90 |