Podkladová fólia, sada 10dielna 50×300 mm, C oceľ, Hrúbka: 1mm

ÚDAJE O OBJEDNÁVKE

Číslo objednávky	478750 1
GTIN	2050001057549
Trieda položky	48B

Popis

Prevedenie:
Za studena valcovaný, pružinovo tvrdý škáromer z pásovej ocele s najvyššou presnosťou rovinnosti. Hrúbka fólie je nezmazateľné označená. Skladovaná v stabilnej zásobníkovej dóze.
C oceľ – uhlíková oceľ, materiál č. 1.1274, valcovaná za studena, lesklý povrch (veľ. 0,02 nehrdzavejúce).
Použitie:
Nastavenie nástrojov; **Nastavenie** aparátov; **Kompenzácia** tolerancií; **Podloženie** na prípravkoch; **Zoraďovanie** strojov; **Nastavenie** foriem; **Nastavenie** vôle ložiska; **Prispôsobenie** agregátov; **Prestavenie** strihacích nožov; **Zoraďovanie** obrobkov atď.
Rozsah balenia:
1 balenie s 10 listami.

Technický opis

Hrúbka	1 mm
Materiál	C ocel
Najväčšia prípustná chyba	±13 µm
Šírka fólie	50 mm
Dĺžka fólie	300 mm

Atribút Názov produktu	C oceľ
Počet fólií	10
Druh produktu	Podkladová fólia