VSM

# Brúsna tkanina (A) modrá, normálna KK 24, 230×280 mm, Zrnitosť: 80

## ÚDAJE O OBJEDNÁVKE

| | |
|---|---|
| Číslo objednávky | 556800 80 |
| GTIN | 4018875000786 |
| Trieda položky | 56V |

## Popis

**Prevedenie:**
Tesne pletená bavlnená tkanina s rovnomerne posypaným bežným korundom (A) **v živicovej väzbe**. Veľmi dobrá priľnavosť zrna, vysoký brúsny výkon a dlhá životnosť. **Veľkosť listu 230 × 280 mm.**
Typ **VSM KK 24: Modrá tkanina, lacná brúsna tkanina** pre normálne namáhanie.
**Použitie:**
Univerzálne použiteľný, prevažne na ručné brúsenie (gumený brúsny segment pozri č. 557600).

## Technický opis

| | |
|---|---|
| Zrnitosť | 80 |
| Stupeň jemnosti | hrubý |
| Označenie výrobcu | KK 24 |
| Séria | KK24 |
| Brusivo | Normálny korund |
| Skratka pre brúsivo | A |
| Brúsny kotúč Šírka | 280 mm |
| Brúsny kotúč Dĺžka | 230 mm |
| Atribút Názov produktu | 230×280 mm |

| Druh produktu | Brúsna tkanina |
|---|---|

## Údaje o užívateľovi

| | Zhoda | $V_c$ | Kód ISO |
|---|---|---|---|
| Alu mg | vhodný | | |
| Oceľ < 900 N/mm² | vhodný | | |
| Oceľ < 1400 N/mm² | vhodný | | |
| Oceľ < 55 HRC | vhodný | | |
| Oceľ < 60 HRC | vhodný | | |
| Oceľ < 67 HRC | podmienene vhodný | | |
| INOX | vhodný | | |
| Ti | podmienene vhodný | | |
| GG(G) | vhodný | | |
| CuZn | vhodný | | |
| Plast, sklolaminát | vhodný | | |
| Drevo | vhodný | | |
| Nátery | podmienene vhodný | | |
| Uni | vhodný | | |
| suché | vhodný | | |