Mitutoyo

Páčkový úchylkomer, dĺžka dotykového ramienka 15,2 mm, Rozsah merania v jednom smere / ∅ púzdra: 0,3/39mm

ÚDAJE O OBJEDNÁVKE

Číslo objednávky	436281 0,3/39
GTIN	4946368676296
Trieda položky	44A

Popis

Prevedenie:
Vysoko presné pákové meradlá z drahokamu s meracím mechanizmom v praktickom robustnom dizajne. Puzdro a rybinové nosné prizmy sú vyrobené z jedného kusu, vďaka čomu je upnutie obzvlášť pevné. Ochrana proti korózii vďaka matnému chrómovaniu krytu.
Odčítanie 2/1000 mm.
Mitutoyo – Merací mechanizmus z drahokamov s tvrdokovovou meracou guľôčkou. Odolný voči magnetickým poliam.
Použitie:
Ako presné porovnávacie meracie zariadenie na kontrolu menovitých rozmerových odchýlok na kontrolu sústrednosti, vnútorné merania, kontrolu rovnobežnosti a rovinnosti, ako aj na vyrovnávanie obrobkov.
Rozsah balenia:
Vrátane upínacieho hrdla ∅ 8 mm.
Zvláštne príslušenstvo:
Štvorhranný držiak č.436510, centrovací držiak č.436512, kĺbový merací stojan č.359680.
Náhradný diel:
Na požiadanie sú k dispozícii náhradné snímače s HM alebo rubínovou guľôčkou.

Technický opis

Rozsah merania na smer	0,3 mm
∅ meracej guľôčky	2 mm
∅ upínacej stopky h6	8 mm
Rozpätie odchýlky f_e	6 µm
Dĺžka ramena sondy	15,2 mm
Meracia sila	0,4 N
Celkové rozpätie odchýlka f_{ges}	11 µm
Rozsah natočenia	2×110 Stupeň
∅ puzdra	39 mm
Odčítanie	0,002 mm
Rozpätie chyby v reverzibilite f_u	3 µm
Norma	Výrobná norma
Meracia technika	analógová
Balenie	stabilný box
Kalibrácia	C5
Druh produktu	Páčkový odchýlkomer

Služby

KalibráciaPáčkový odchýlkomer Typ ANALOG	023330 ANALOG
Kalibrácia DAkkSPáčkový odchýlkomer Typ ANALOG	023340 ANALOG

Príslušenstvo

Kĺbový merací statív Akčný rádius 120	359680 120