PB SWISS TOOLS

Sada skrutkovačov s 2K-zložkovou rukoväťou SwissGrip ESD, Počet dielov: 10

ÚDAJE O OBJEDNÁVKE

Číslo objednávky	667605 10
GTIN	7610733269570
Trieda položky	63E

Popis

Prevedenie:
Čepeľ vyrobená zo špeciálnej zliatiny PB Swiss Tools s najvyššou možnou tvrdosťou a mimoriadnou húževnatosťou. Čepele s drážkami s paralelne odsadenou reznou hranou a tým presne prispôsobené normovaným drážkam skrutiek. Hroty čepelí s krížovou drážkou sú rozmerovo presne frézované. Niklovaný a chrómovaný povrch, čierny hrot.
Silová rukoväť s elastomérovým plášťom šetrným k pokožke a jadrom vyrobeným zo zvlášť pevného a nárazuvzdorného polypropylénu na držanie rôznych čepelí, obzvlášť ľahké uchopenie, a to aj s mastnými rukami. **Vhodné pre ESD.**
Obsah:
Čepele na plochý skrutkovač č. 659928: Veľ. 4; 5,5; 6,5; 8
Čepele na Phillips č. 659921: Veľ. 1 a 2
Čepeľ výstružníka č. 667640: 1 ks
Jemný skrutkovač (plochý) č. 664415: Veľ. 2,5 a 3
Plastová rukoväť: 1 ks
Rozsah balenia:
Vrátane textilnej rolovacej tašky.

Technický opis

Počet skrutkovačov	8
Počet dielov	10

Výstupný profil	Plochý skrutkovač
Výstupný profil	Skrutkovač na skrutky Phillips
Označenie výrobcu	SwissGrip ESD meniaca rukoväť
elektrostatická vlastnosť	EGB/ESD
obsiahnutá čepeľ výstružníka	áno
Druh produktu	Skrutkovač

Príslušenstvo

Čepeľ 6 mmpre Phillips Veľkosť krížovej drážky 1	659921 1
Čepeľ 6 mmpre Phillips Veľkosť krížovej drážky 2	659921 2
Čepeľ 6 mmplochá Šírka čepele 4	659928 4
Čepeľ 6 mmplochá Šírka čepele 5,5	659928 5,5
Čepeľ 6 mmplochá Šírka čepele 6,5	659928 6,5
Čepeľ 6 mmplochá Šírka čepele 8	659928 8
Plochý skrutkovač pre elektronikuESD Šírka čepele b 2,5	664415 2,5
Plochý skrutkovač pre elektronikuESD Šírka čepele b 3	664415 3
Čepeľ výstružníka	667640