VSM

Brúsna tkanina na úspornú rolu (A) hnedá KK 114 F, 115 mm × 50 m, Zrnitosť: 40

ÚDAJE O OBJEDNÁVKE

Číslo objednávky	557850 40
GTIN	4018875206102
Trieda položky	56V

Popis

Prevedenie:
Tesne pletená bavlnená tkanina s rovnomerne posypaným bežným korundom (A) **v živicovej väzbe.** Veľmi dobrá priľnavosť zrna, vysoký brúsny výkon a dlhá životnosť.
Typ **VSM KK 114 F:** Hnedá **tkanina, na extrémne náročné použitie.** Táto kvalita je **mimoriadne pružná, odolná voči olejom a ropným látkam** a dá sa pozdĺžne roztrhnúť s čistými okrajmi a rovnými vláknami bez strapkania.
Balenie **bez odtrhávacieho noža.**
Použitie:
Na ručné brúsenie kovov, ale hodí sa aj na všetky ostatné materiály.
Ideálne na použitie na vibračných brúskach.

Technický opis

Stupeň jemnosti	hrubý
Zrnitosť	40
Séria	KK114F
Brusivo	Normálny korund (A)

Skratka pre brúsivo	A
Úsporná rolka Šírka	115 mm
Úsporná rolka Dĺžka	50 m
Atribút Názov produktu	115 mm × 50 m
Druh produktu	Brúsna tkanina

Údaje o užívateľovi

	Zhoda	V_c	Kód ISO
Alu mg	vhodný		
Oceľ < 900 N/mm²	vhodný		
Oceľ < 1400 N/mm²	vhodný		
Oceľ < 55 HRC	vhodný		
Oceľ < 60 HRC	podmienene vhodný		
Oceľ < 67 HRC	podmienene vhodný		
INOX	vhodný		
Ti	podmienene vhodný		
GG(G)	vhodný		
CuZn	vhodný		
Plast, sklolaminát	vhodný		
Drevo	vhodný		
Nátery	podmienene vhodný		
Uni	vhodný		
suché	vhodný		