VSM

Brúsna tkanina, sada úsporných rolí (A), hnedá so zásobníkom KK 114 F, 40 mm × 50 m



ÚDAJE O OBJEDNÁVKE

Číslo objednávky	557950
GTIN	2050001024657
Trieda položky	56V

Popis

Prevedenie:
Tesne pletená bavlnená tkanina s rovnomerne posypaným bežným korundom (A) **v živicovej väzbe.** Veľmi dobrá priľnavosť zrna, vysoký brúsny výkon a dlhá životnosť.
Typ **VSM KK 114 F:** Hnedá **tkanina, na extrémne náročné použitie.** Táto kvalita je **mimoriadne pružná, odolná voči olejom a ropným látkam** a dá sa pozdĺžne roztrhnúť s čistými okrajmi a rovnými vláknami bez strapkania.
Zásobník je naplnený 5 úspornými rolami č. 557700 – zrno 60, 80, 120, 150, 240 (40 mm široké, 50 m dlhé).
Prevedenie reklamného textu:
Typ **VSM KK 114 F:** Hnedá **tkanina, na extrémne náročné použitie.** Táto kvalita je **mimoriadne pružná, odolná voči olejom a ropným látkam** a dá sa pozdĺžne roztrhnúť s čistými okrajmi a rovnými vláknami bez strapkania. Zásobník je naplnený 5 úspornými rolami č. 557700 – zrno 60, 80, 120, 150, 240 (40 mm široké, 50 m dlhé).
Použitie:
Na ručné brúsenie kovov, ale hodí sa aj na všetky ostatné materiály.

Technický opis

Séria	KK114F
Brusivo	Normálny korund
Skratka pre brúsivo	A

Úsporná rolka Šírka	40 mm
Úsporná rolka Dĺžka	50 m
Atribút Názov produktu	40 mm × 50 m
Druh produktu	Brúsna tkanina

Údaje o užívateľovi

	Zhoda	V_c	Kód ISO
Alu mg	vhodný		
Oceľ < 900 N/mm²	vhodný		
Oceľ < 1400 N/mm²	vhodný		
Oceľ < 55 HRC	vhodný		
Oceľ < 60 HRC	podmienene vhodný		
Oceľ < 67 HRC	podmienene vhodný		
INOX	vhodný		
Ti	podmienene vhodný		
GG(G)	vhodný		
CuZn	vhodný		
Plast, sklolaminát	vhodný		
Drevo	vhodný		
Nátery	podmienene vhodný		
Uni	vhodný		
suché	vhodný		