VSM

Brúsny pás zirkónový korund (ZA) ZK713X, 100×1000 mm, Zrnitosť: 40

ÚDAJE O OBJEDNÁVKE

Číslo objednávky	558317 40
GTIN	4018875383131
Trieda položky	56V

Popis

Prevedenie:
Vysokovýkonný brúsny pás so **zirkónovým korundom (ZA)** pre vysoký úber. **V porovnaní s bežným korundom** umožňuje nepretržité samoostrenie **dlhšiu životnosť** s **vyšším rezným výkonom** a konzistentnou kvalitou povrchu.
X-tkanina (robustná) pre veľký úber na stacionárnych strojoch.
Použitie:
Na obrobenie všetkých druhov **ocele a zliatinovej ocele, odliatkov**, ako aj NE-kovov.
Upozornenie:
Iné zrnitosti, kvality a rozmery sú k dispozícii na vyžiadanie podľa minimálnych množstiev výrobcu. Bez špecifikácie objednávky bude dodávka realizovaná štandardným pásovým spojom.
Brúsne pásy pre stroje na satinovanie nájdete pod č. 568526ff.

Technický opis

Zrnitosť	40
Séria	Ozubenie ZK713X
Skratka pre brúsivo	ZA

Podiel železa, síry a chlóru	< 0,1 %
Šírka brúsneho pása	100 mm
Dĺžka brúsneho pása	1000 mm
Atribút Názov produktu	100×1000 mm
Druh produktu	Brúsny pás

Údaje o užívateľovi

	Zhoda	V_c	Kód ISO
Alu mg	podmienene vhodný	35-40	
Oceľ < 900 N/mm²	vhodný	32-38	P
Oceľ < 1400 N/mm²	vhodný	20-25	P
Oceľ < 55 HRC	vhodný	32-38	H
Oceľ < 60 HRC	vhodný	25-30	H
Oceľ < 67 HRC	vhodný	20-25	H
INOX	vhodný	18-30	
Ti	vhodný	10-20	
GG(G)	vhodný	30-45	K
Drevo	vhodný	23-26	
suché	vhodný		