# Jediný testovací kolík Trieda tolerancie 1, Typ: 8

## ÚDAJE O OBJEDNÁVKE

| | |
|---|---|
| Číslo objednávky | 483900 8 |
| GTIN | 2050001048875 |
| Trieda položky | 48A |

## Popis

**Prevedenie:**
Z kvalitnej kalibračnej ocele, kalenej (60 ±2 HRC) a brunovanej. Povrch brúsený a lapovaný. Od ∅ 1,5 mm označené rozmery, 0,1 mm – 0,99 mm bez fazety. Od 1,0 mm jedna strana s fazetou.
**Trieda tolerancie 1:** ∅ kolíka ±0,001 mm.
**Použitie:**
Pred použitím odmasťte a po použití namastite.
**Upozornenie:**
Pri objednávke **tiež uveďte požadovaný ∅,** napr. č. 483900 veľ. 5 **10,08**, resp. 483920 veľ. 5 **10,082.**

## Technický opis

| | |
|---|---|
| Stúpanie | 0,01 mm |
| Dĺžka meracích kolíkov | 70 mm |
| Menovitý rozmer | 16 - 18,99 mm |
| Kalibrácia | L5 |
| Norma | DIN 2269 |
| Tolerančná trieda | 1 |
| Tvrdosť | 60 ±2 HRC |
| Materiál | Kalibračná oceľ |
| Druh produktu | Skúšobný kolík |

## Služby

| | |
|---|---|
| KalibráciaSkúšobný kolík Maximálny ∅ 20 | 028240 20 |
| Kalibrácia DAkkSSkúšobný kolík Maximálny ∅ 20 | 028260 20 |