STAHLWILLE

# Dvojitý vidlicový kľúč, palce, Typ: 9

## ÚDAJE O OBJEDNÁVKE

| | |
|---|---|
| Číslo objednávky | 610120 9 |
| GTIN | 4018754019779 |
| Trieda položky | 63A |

## Popis

**Prevedenie:**
Zápustkové kovanie. Úzka tolerancia veľkosti kľúča.
S dvojitou profilovou stopkou tvaru T s úchopom. Optimálna pevnosť v ohybe, dobrý prenos sily.
**Norma:**
**DIN 3110 / ISO 3318**
**Materiál:**
Chróm-legovaná oceľ; bez odlupovania chrómovaná niklom; kruhovo brúsený povrch.

## Technický opis

| | |
|---|---|
| maximálna šírka rozovretia b1 | 32 mm |
| maximálna šírka rozovretia b2 | 36 mm |
| maximálna výška rozovretia h | 5,8 mm |
| Rozmery cez steny | palcový |
| Rozmer cez steny $_2$ | 5/8 palec |
| Dĺžka kľúča L | 205 mm |
| Rozmer cez steny $_1$ | 9/16 palec |
| Norma | DIN 3110 |
| Norma | ISO 3318 |
| Poloha rozovretia 1 | 15 Stupeň |
| Poloha rozovretia 2 | 15 Stupeň |

| | |
|---|---|
| bez iskier | nie |
| obojstranne rovnaké rozmery cez steny | nie |
| Druh produktu | Skrutkový kľúč |