STAHLWILLE

6-hranná vložka, 1/4 palca, Rozmer cez steny: 5mm

ÚDAJE O OBJEDNÁVKE

Číslo objednávky	631000 5
GTIN	4018754000012
Trieda položky	63A

Popis

Prevedenie:
Kované z ocele vysokej kvality, vo vnútri zapustené pre rýchle uchytenie hláv skrutiek. Optimálny priebeh vlákien s použitím špeciálneho postupu pri kovaní. Úzke tolerancie veľkostí kľúča. Chránené pred prešmykom cez rohy skrutiek, hlavy skrutiek a matice. Bez pnutia a natiahnutia vytvrdené v olejovom kúpeli, čím sa dosiahne exaktná kompletná presnosť. Kruhovo brúsený povrch s profilom **AS-Drive**.
Vnútorný štvorhran s otvorom podľa DIN 3120-D 6,3.
Norma:
DIN 3124-S
Materiál:
Vysokovýkonná oceľ HPQ®, bez odlupovania vďaka chrómovaniu niklom.
Upozornenie:
UPOZORNENIE!
K dispozícii je aj alternatíva od GARANT pre tento produkt!
Číslo odporúčaného produktu: 631029

Technický opis

Dĺžka	23 mm
∅ na strane výstupu	7,9 mm
Rozmer cez steny	5 mm

Pohonný štvorhran	1/4 palec
Výstupný profil	6-hranný nástrčný kľúč
Materiál	Vysokovýkonná oceľ HPQ®
Druh produktu	Vložka nástrčného kľúča