HOLEX

# Obojstranný otvorený kľúč, chrómovaná, Rozmery kľúčov: 22X24mm

## ÚDAJE O OBJEDNÁVKE

| | |
|---|---|
| Číslo objednávky | 610950 22X24 |
| GTIN | 4045197159366 |
| Trieda položky | 62A |

## Popis

**Prevedenie:**
Zápustkové kovanie. Úzka tolerancia veľkosti kľúča.
S oválnou stopkou.
**Norma:**
**DIN 3110 / ISO 3318**
**Materiál:**
Chróm-vanadiová oceľ, chrómovaná.

## Technický opis

| | |
|---|---|
| maximálna šírka rozovretia b1 | 49 mm |
| Rozmer cez steny $_1$ | 22 mm |
| maximálna výška rozovretia h | 8 mm |
| Rozmer cez steny $_2$ | 24 mm |
| maximálna šírka rozovretia b2 | 53 mm |
| Rozmery cez steny | metrické |
| Dĺžka kľúča L | 245 mm |
| Norma | DIN 3110 |
| Norma | ISO 3318 |
| Poloha rozovretia 1 | 15 Stupeň |
| Poloha rozovretia 2 | 15 Stupeň |

| | |
|---|---|
| Povrch | chrómovaná |
| Atribút Názov produktu | chrómovaná |
| bez iskier | nie |
| obojstranne rovnaké rozmery cez steny | nie |
| Druh produktu | Skrutkový kľúč |