Kefa na vnútorné použitie NOVOFLEX-B Zrnitosť SiC120, Typ: 8

ÚDAJE O OBJEDNÁVKE

Číslo objednávky	574490 8
GTIN	4013349526748
Trieda položky	57L

Popis

Prevedenie:
Samostrediaca vnútorná kefa s osadenými pružnými **guľôčkami z karbidu kremíka.** Celková dĺžka 200 mm.
Použitie:
Na **zrážanie hrán, konečnú úpravu povrchov** a **honovacích prác.** Vyrobené **rovnomerne jemne brúsené povrchy** s vysokým nosným podielom. Použitie na ručných brúskach a stojanových zariadeniach. Odporúčaný počet otáčok 350 – 700 min^{-1}, čas kontaktu 20 – 40 sekúnd.
Upozornenie:
Nepoužívajte nasucho, ale s brúsnym olejom č. 084205.

Technický opis

Pracovná dĺžka L_3	50 mm
∅ kefy D_1	9 mm
vhodné pre ∅ otvora	7,1 - 8 mm
∅ stopky D_s	3,6 mm
Séria	NOVOFLEX-B
Upchávkový materiál	Karbid kremíka
Skratka pre brúsivo	SiC
Zrnitosť	120
odporúčané otáčky	350 - 700 min^{-1}
Druh produktu	Vnútorná kefa