HOLEX

6-hranná vložka, 1/2, Rozmer cez steny: 36mm

ÚDAJE O OBJEDNÁVKE

Číslo objednávky	642220 36
GTIN	4045197598578
Trieda položky	62A

Popis

Prevedenie:
Kované z ocele vysokej kvality, vo vnútri zapustené pre rýchle uchytenie hláv skrutiek. Úzka tolerancia vnútorného štvorhranu pre bezpečné uchytenie na ovládacom nástroji. Vnútorný štvorhran podľa **DIN 3120.**
Norma:
DIN 3124
Materiál:
Chróm-vanadiová oceľ, chrómovaná.
Upozornenie:
6-hranné nástrčné hlavice GARANT a HOLEX k dispozícii aj v palcových veľkostiach (GARANT: č. 642232; HOLEX: č. 642222).

Technický opis

∅ výstupná strana	48 mm
Dĺžka	50 mm
Šírka kľúča	36 mm
Pohon štvorec	1/2 palec
Štandard	**DIN 3124**

Výstupný profil	6-hranný nástrčný kľúč
Materiál	Chróm-vanadiová oceľ
Povrch	chrómovaná
Typ výrobku	Vložka nástrčného kľúča