Bimetálová dierových píla, Priemer: 19mm

ÚDAJE O OBJEDNÁVKE

Číslo objednávky	589050 19
GTIN	4045197645418
Trieda položky	52S

Popis

Prevedenie:
Robustná nerozbitná konštrukcia s variabilným ozubením na flexibilnom špeciálnom oceľovom telese (bimetal). Vystužené, pevné dno je vybavené závitom a unášacími otvormi (od ∅ 32 mm) na bezpečné uchopenie na stopke. Vysoká kvalita zubov HSS, rozmery zubov a nízke výrobné tolerancie zaručujú ten najlepší rezný výkon a dlhú životnosť. Variabilné ozubenie 4/6 zubov na palec pre chod s nízkymi vibráciami.Maximálna hĺbka rezu pre všetky veľkosti 38 mm.
Použitie:
Na stacionárnych vŕtačkách, sústruhoch alebo elektrických ručných vŕtačkách s príslušným počtom otáčok. Na vyrezávanie okrúhlych otvorov z tenko- až hrubostenného materiálu s rovným alebo zvlneným povrchom obrobku. Vhodné pre všetky materiály ako oceľ, ušľachtilá oceľ, mosadz, meď, liatina, ľahký kov, drevo, sadrové a plastové dosky atď. Prívod maziva predlžuje životnosť (kovy).
Odporúčanie:
Použitie rezného oleja napr. č. 084205 veľ. 0,25 predĺži životnosť a umožní rýchlejší pracovný postup.
Upozornenie:
Upínacie stopky a dierovacie píly sú kompatibilné so všetkými bežne dostupnými bimetalovými dierovacími pílami, okrem Bosch SDS. Vŕtacie korunky do kameňa pozri č. 788000. Vykružovacia korunka z tvrdokovu na oceľ – pozri č. 118400, 118500, 119000.

Technický opis

odporúčané otáčky INOX	230 min^{-1}
Priemer	19 mm
odporúčané otáčky Oceľ	460 min^{-1}
odporúčané otáčky Hliník	690 min^{-1}
Zubov na palec	4 / 6
Druh produktu	Dierovacia píla

Príslušenstvo

Stopka na uchytávanie, Typ: 30	589310 30
Rýchlovýmenná upínacia stopka, Typ: 30	589314 30
Strediaci vrták HSS, Typ: 6KT	589430 6KT
Stredový vrták z tvrdokovu, Typ: 6KT	589432 6KT