Bimetálová dierových píla, Priemer: 70mm

ÚDAJE O OBJEDNÁVKE

Číslo objednávky	589030 70
GTIN	082472300444
Trieda položky	58Z

Popis

Prevedenie:
Robustná nerozbitná konštrukcia s variabilným ozubením na flexibilnom špeciálnom oceľovom telese (bimetal). Vystužené, pevné dno je vybavené závitom a unášacími otvormi (od ∅ 32 mm) na bezpečné uchopenie na stopke. Vysoká kvalita zubov HSS, rozmery zubov a nízke výrobné tolerancie zaručujú ten najlepší rezný výkon a dlhú životnosť. Variabilné ozubenie 4,5 / 5,5 zubov na palec so zosilnenými zubami (Tough Teeth).Maximálna hĺbka rezu pre všetky veľkosti 40 mm.Optimalizovaná povrchová vrstva znižuje vytváranie tepla.SPEED SLOT – Rýchle odstránenie jadra vrtáka vďaka stupňovitým výrezom.
Použitie:
Na stacionárnych vŕtačkách, sústruhoch alebo elektrických ručných vŕtačkách s príslušným počtom otáčok. Na vyrezávanie okrúhlych otvorov z tenko- až hrubostenného materiálu s rovným alebo zvlneným povrchom obrobku. Vhodné pre všetky materiály ako oceľ, ušľachtilá oceľ, mosadz, meď, liatina, ľahký kov, drevo, sadrové a plastové dosky atď. Prívod maziva predlžuje životnosť (kovy). Veľmi vhodná aj na tenké plechy na karosérie.
Odporúčanie:
Použitie rezného oleja napr. č. 084205 veľ. 0,25 predĺži životnosť a umožní rýchlejší pracovný postup.
Upozornenie:

Upínacie stopky a dierovacie píly sú kompatibilné so všetkými bežne dostupnými bimetalovými dierovacími pílami, okrem Bosch SDS. Vŕtacie korunky do kameňa pozri č. 788000. Vykružovacia korunka z tvrdokovu na oceľ – pozri č. 118400, 118500, 119000.

Technický opis

odporúčané otáčky INOX	60 min^{-1}
Priemer	70 mm
odporúčané otáčky Oceľ	125 min^{-1}
odporúčané otáčky Hliník	185 min^{-1}
Zubov na palec	4,5 - 5,5
Druh produktu	Dierovacia píla

Príslušenstvo

Stopka na uchytávanie, Typ: 210L	589310 210L
Stopka na uchytávanie, Typ: 210S	589310 210S
Strediaci vrták HSS, Typ: 6KT	589430 6KT
Stredový vrták z tvrdokovu, Typ: 6KT	589432 6KT