Milwaukee

TK vrták príklepový SDS-plus, Ø×celková dĺžka: 10X310mm

ÚDAJE O OBJEDNÁVKE

Číslo objednávky	789000 10X310
GTIN	4002395320172
Trieda položky	76G

Popis

Prevedenie:
3 špeciálne zuby Power Breaker M2 vytvárajú mikrotrhlinky vo vŕtanom materiáli pre rýchlejšie vŕtanie a odstraňovanie materiálu. Kvalitný karbidový hrot s obzvlášť silným spájkovaním zaručuje dlhú životnosť aj v armovanom betóne. Špirála s vystuženým jadrom (KVS) tlmí vibrácie; energia nárazu sa prenáša priamo na vrták.
Použitie:
Na vŕtanie betónu, prírodného kameňa a muriva.
Upozornenie:
Pri použití veľmi dlhých vrtákov (>; 500 mm) najprv predvŕtajte krátkym vrtákom s rovnakým priemerom (zabránite ohybovému lomu).

Technický opis

Ø	10 mm
Počet rezných hrán z	2
Pracovná dĺžka	250 mm
Celková dĺžka	310 mm
Rezný materiál	HM
Použitie s nárazom / bez šoku	Príklepové vŕtanie
Driek	SDS Plus
Typ výrobku	Vrták do muriva