Tvrdokovový príklepový vrták „MX4“ SDS-plus, Ø×celková dĺžka: 8X160mm

ÚDAJE O OBJEDNÁVKE

Číslo objednávky	789050 8X160
GTIN	4002395366798
Trieda položky	76G

Popis

Prevedenie:
Vŕtacia hlava so štvorcovým prierezom. Vyššia vŕtacia rýchlosť vďaka hlave so 4-reznými hranami. Dvojnásobná životnosť v porovnaní s 2 reznými hranami. Veľkoobjemový 4-špirálový tvar. Ostrejšie zahnutý hrot:
Presné vŕtanie, žiadne kĺzanie na povrchu, agresívnejšie v betonárskej oceli a vyššia rýchlosť vŕtania.
S certifikátom PGM, ktorý potvrdzuje otvory vyvŕtané presne na hmoždinky, ako aj na chemické a mechanické kotvy. Zvarená tvrdokovová hlava so 4 reznými hranami.
Použitie:
Na vŕtanie do betónu, prírodného kameňa a muriva – s maximálnym komfortom vŕtania. Veľmi hladký chod, ideálny na kruhové vŕtanie. 4-špirálový dizajn pre rýchle odstraňovanie nečistôt, nízke vibrácie a vysokú stabilitu. Nízka námaha a nízke zaťaženie stroja.

Technický opis

Počet rezných hrán z	4
Ø	8 mm
Pracovná dĺžka	100 mm
Celková dĺžka	160 mm
Rezný materiál	HM
Použitie s nárazom / bez šoku	Príklepové vŕtanie
Driek	SDS Plus
Typ výrobku	Vrták do muriva