HALDER

Predklepávacia palička bez spätného rázu, Hlava kladiva ∅ (mm) / hmotnosť (kg): 80/4

ÚDAJE O OBJEDNÁVKE

Číslo objednávky	755400 80/4
GTIN	4030618301851
Trieda položky	73W

Popis

Prevedenie:
Silný oceľový stredový kus s vymeniteľnými vložkami z najlepšieho oderuvzdorného nylonu. **Bez spätného rázu** vďaka oceľovým guľôčkam v telese kladiva. S rukoväťou z hikorového dreva 1a.
Náhradný diel:
Náhradná nylonová vložka pozri č. 754910. Náhradná hikoriová násada pozri č. 755140.

Technický opis

Dĺžka hlavy s nástavcov	200 mm
∅ nárazových plôch vložiek	80 mm
∅ hlavy kladiva	80 mm
Materiál násady	hickorové drevo
Hmotnosť	4,41 kg
Celková dĺžka	880 mm
Materiál púzdra	Oceľ
Dĺžka násady	800 mm
Séria	SUPERCRAFT
Materiál vložky	nylon, biela, tvrdá
bez spätného rázu	áno
Druh produktu	Kladivo

Príslušenstvo

Náhradná nylonová vložka ∅ hlavy kladiva 80	754910 80
Hikorová násada na kladivá Pre ∅ hlavy kladiva 80	755140 80