Siko kliešte Aligator® Opláštenie rukoväti podľa VDE, Celková dĺžka: 250mm

ÚDAJE O OBJEDNÁVKE

Číslo objednávky	705740 250
GTIN	4003773039303
Trieda položky	73F

Popis

Prevedenie:
Priechodný kĺb (= dvojité vedenie) a ochrana proti stlačeniu. indukčne kalené. Vrúbkované, ozubené čeľuste, samočinné na rúrach a maticiach. Viacstupňové nastavenie západky. **Izolované podľa DIN EN IEC 60900/VDE 0682-201** pre prácu pod napätím do 1000 V.
Kliešte pochrómované, rukoväte izolované s viaczložkovým opláštením.
Norma:
DIN ISO 8976
Materiál:
Chróm-vanadiová oceľ; zápustkovo kovaná.

Technický opis

Celková dĺžka	250 mm
Rozsah upínania pre rúry	2 palec
Rozpätie pre šesťhran	46 mm
Rukoväť	Viaczložkový plášť
Povrch	chrómovaná
Norma	**DIN ISO 8976**
Norma	DIN EN IEC 60900/VDE 0682-201
Materiál	Chróm-vanadiová oceľ
bez iskier	nie

Mriežka Možnosť jemného nastavenia	nie
Samoupínanie	áno
Ochrana svoriek	áno
Druh produktu	Inštalatérske kliešte a Siko kliešte