KANON

Skúšačky a pracovné prístroje pre najmenšie uťahovacie momenty, Maximálny uťahovací moment: 12cNm

ÚDAJE O OBJEDNÁVKE

Číslo objednávky	658800 12
GTIN	4582126965402
Trieda položky	66F

Popis

Prevedenie:
Presné meracie zariadenie pre najnižšie krútiace momenty. Ľahko čitateľná stupnica s vlečným ukazovateľom na hornej strane a ďalšia stupnica na boku telesa. **S 3-čeľusťovým oceľovým skľučovadlom.**
Použitie:
Na meranie najmenších krútiacich momentov (krútiace alebo trecie odpory), prípadne na kontrolované uťahovanie skrutiek.
Norma:
Geprüft nach DIN EN ISO 6789.
Upozornenie:
Zaručená presnosť merania krútiaceho momentu sa vyskytuje iba v rozsahu kalibrovaného krútiaceho momentu podľa DIN EN ISO 6789.

Technický opis

Hmotnosť	290 g
Maximálny uťahovací moment	12 cNm
Rozsah skľučovadla	1 - 6,5 mm
∅	43 mm
Rozsah krútiaceho momentu	1 - 12 cNm
Rozsah krútiaceho momentu	10 - 120 mNm
Norma	DIN EN ISO 6789

Ukazovateľ	analógová
Celková dĺžka L	106 mm
Spätná väzba	so zobrazením
Prestaviteľnosť hodnoty spúšťania	nedá sa nastaviť
Merací proces	Krútiaci moment
Séria	SGK
Forma pripojenia	3-čeľusťové skľučovadlo
Nastavenie hodnoty spúšťania	Vlečný ukazovateľ
Členenie stupnice 1 dielik =	2 mNm
Signalizácia spustenia	optická
Odčítanie s možnosťou prepínania	Nm
Kalibrácia	O3
Smer vťahovania	uťahovanie doprava a doľava
Skúšobný protokol	Skúšobný protokol výrobcu
Presnosť merania krútiaci moment	±6 %
Údaje protokolovateľné	nie
Meracia technika	mechanický
Druh produktu	Momentové kľúče

Služby

KalibráciaMomentový kľúč obojstranný Maximálny uťahovací moment 400/2	020030 400/2