Garant

XOMT060310ZZSR, HB4030, Typ: ST1400

ÚDAJE O OBJEDNÁVKE

Číslo objednávky	212824 ST1400
GTIN	4045197942562
Trieda položky	21A

Popis

Upozornenie:
Normované hodnoty pre $a_e = 0{,}5 \ldots 1 \times D/a_{p\,max}$

Technický opis

Typ	ST1400
Krmivo pre zub Pro	0,8 mm
Polomer rohov	1 mm
Hrúbka dosky s	3.18 mm
Vložte kód ISO	XOMT060310ZZSR
Odroda	HB4030
Rezný materiál	HM
Odporúčaná hĺbka rezu $a_{p\,max}$	1 mm
Maximálna hĺbka rezu $a_{p\,max}$	1 mm

Programovací polomer pri $_{p\ max}$	2 mm
Počet zmien/rezov	3
Typ výrobku	Otočné rezné platničky na frézovanie

Údaje o užívateľovi

	Zhoda	V_c	Kód ISO
Oceľ < 1100 N/mm²	vhodný	240	P
Oceľ < 1400 N/mm²	vhodný	220	P
mokré maximum	podmienene vhodný		
mokré minimálne	podmienene vhodný		
suché	vhodný		
vzduch	vhodný		