Garant

XDMT120516ZDSR, HB4030, Typ: ST1400

ÚDAJE O OBJEDNÁVKE

Číslo objednávky	212889 ST1400
GTIN	4045197943187
Trieda položky	21A

Popis

Upozornenie:
Normované hodnoty pre a_e = 0,5...1×D / $a_{p\,max}$

Technický opis

Krmivo pre zub Pro	1,2 mm
Typ	ST400
Polomer rohov	1,6 mm
Hrúbka dosky s	5.56 mm
Vložte kód ISO	XDMT120516ZDSR
Odroda	HB4030
Rezný materiál	HM
Odporúčaná hĺbka rezu $a_{p\,max}$	1,3 mm
Maximálna hĺbka rezu $a_{p\,max}$	2 mm

Programovací polomer pri $_{p\ max}$	3 mm
Počet zmien/rezov	3
Typ výrobku	Otočné rezné platničky na frézovanie

Údaje o užívateľovi

	Zhoda	V_c	Kód ISO
Oceľ < 1100 N/mm²	vhodný	240	P
Oceľ < 1400 N/mm²	vhodný	220	P
mokré maximum	podmienene vhodný		
mokré minimálne	podmienene vhodný		
suché	vhodný		
vzduch	vhodný		