Základný policový regál, Hĺbka 500 mm, Výška / šírka police: 3000/750mm

ÚDAJE O OBJEDNÁVKE

Číslo objednávky	990504 3000/750
GTIN	4004514204905
Trieda položky	96P

Popis

Prevedenie:
Pozinkovaný rám z T-profilu a polica. K dispozícii s maximálnym **zaťažením políc** 150 kg na jednu policu. Úrovne skladovania nastaviteľné v 25 mm rastri. Rýchla montáž vďaka jednoduchej zásuvnej konštrukcii.
Zaťaženie poľa: pri výške 2000 mm 1300 kg, pri 2500 mm 1700 kg, pri 3000 mm 2300 kg.
Popis:
Montážne rozmery:
Základný regál: Menovitá dĺžka + 60 mm
Prídavný regál: Menovitá dĺžka + 6 mm
Celková hĺbka rámu: Menovitá hĺbka + 36 mm
Použitie:
Ideálne pre priemysel, remeslá, obchod, správu, archív a pod. s optimálnym využitím priestoru.
Rozsah balenia:
Základný regál s krížovými vzperami. Jedna diagonálna vzpera na prídavnú policu.
Upozornenie:
- **Upínacie nožičky sú súčasťou dodávky.**
- **Montáž na podlahu a stenu nie je súčasťou dodávky.**
- **Zodpovedajúce podlahové kotvenie č. 990854.**
- **Môže sa používať na jednej strane, pretože je vystužený priečnou výstuhou.**
- **Dĺžka voľného ohybu (K) nesmie presiahnuť 600 mm.**

- **Dodávka po jednotlivých dieloch, lebo je to výhodnejšie z hľadiska prepravy. Dodanie bez montáže.**

Technický opis

Základný rozmer konštrukcie šírky police	810 mm
Šírka	810 mm
Zostava police	Základný regál
Počet profilových rámov	2
Hĺbka	536 mm
Počet políc	7
Výška	3000 mm
Výška police	3000 mm
Hĺbka police	500 mm
Hĺbka police	500 mm
Šírka police	750 mm
Maximálne zaťaženie poľa	1600 kg
Nosnosť police / maximálne zaťaženie police rozloženej na plochu (na kov)	150 kg
Hrúbka police	25 mm
Nastavenie výšky v mriežke	25 mm
Verzia pre montáž	Nástrčný regál
Materiál	pozinkované
Atribút názvu produktu	Hĺbka 500 mm
Typ výrobku	Regál s policami