Základný regál so širokým rozpätím, Hĺbka 600 mm, Výška / šírka police: 3000/2500mm

ÚDAJE O OBJEDNÁVKE

Číslo objednávky	990720 3000/2500
GTIN	4004514215284
Trieda položky	96P

Popis

Prevedenie:
Pozinkované rámy s profilom T. S pozinkovanými policami MULTI^{plus} 250 z oceľového plechu. Úrovne skladovania nastaviteľné v 25 mm rastri. Jednoducho zasunuté traverzy umožňujú rýchle skonštruovanie. Maximálne **zaťaženie priečinka:** 400 kg. **Zaťaženie poľa:** pri výške 2000 mm 1200 kg, pri 2500 mm 1600 kg, pri 3000 mm 2000 kg.
Popis:
Montážne rozmery:
Základný regál: Menovitá dĺžka + 60 mm
Prídavný regál: menovitá dĺžka + 6 mm
Hĺbka rámu celkovo: menovitá hĺbka + 36 mm
Výška nosníkov: 65 mm
Použitie:
Skladovanie neskladných a objemných nákladov. Krátke dodávateľské trasy vďaka obojstrannej použiteľnosti.
Upozornenie:
- **V závislosti od šírky priečinka sa police používajú ako segmentované. Segmenty: 750 mm a 1000 mm.**
- **Montáž na podlahu a stenu nie je súčasťou dodávky. Zodpovedajúce podlahové kotvenie č. 990854.**

- **Regály so širokým rozpätím WS 2000 sú kompatibilné s regálmi č. 990500 – 990554, pre ktoré je možné získať ďalšie rozmery a komponenty. Radi vám predstavíme ďalšie možnosti. V prípade záujmu sa opýtajte.**
- **Dĺžka voľného ohybu (K) nesmie presiahnuť 600 mm. Povolené zaťaženie poľa sa musí znížiť o podiel tejto police.**
- **Dodávka po jednotlivých dieloch, lebo je to výhodnejšie z hľadiska prepravy. Dodanie bez montáže.**

Technický opis

Úroveň skladovania materiálu	oceľový plech, pozinkovaný
Montáž zákazníkom	áno
Základný rozmer konštrukcie šírky police	2560 mm
Šírka	2560 mm
Zostava police	Základný regál
Šírka police	2500 mm
Počet skladovacích úrovní	5
Hĺbka police	600 mm
Výška	3000 mm
Hĺbka	637 mm
Hĺbka police	600 mm
Šírka police	2500 mm
Výška police	3000 mm
Zaťaženie police	400 kg
Maximálne zaťaženie poľa	1800 kg
Nosnosť police / maximálne zaťaženie police rozloženej na plochu (na kov)	400 kg
Hrúbka police	40 mm
Výška stĺpika	65 mm
Nastavenie výšky v mriežke	25 mm
Verzia pre montáž	Nástrčný regál
Materiál	pozinkované
Atribút názvu produktu	Hĺbka 600 mm

Typ výrobku	Regál s veľkým rozpätím

Príslušenstvo

Úložná úroveň z oceľového plechu, pozinkovaná Hĺbka 600	990805 600
Upínacia pätka	990852