Základný regál so širokým rozpätím, Hĺbka 773 mm, Výška / šírka police: 1981/2450mm

ÚDAJE O OBJEDNÁVKE

Číslo objednávky	990870 1981/2450
GTIN	4004514224620
Trieda položky	97C

Popis

Prevedenie:
S drevotrieskovými doskami 16 mm. Úrovne skladovania nastaviteľné v 38 mm rastri. Rýchle vykonanie montáže bez skrutiek pomocou kľúčových otvorov profilov. Maximálne zaťaženie priečinka: až 720 kg, Maximálne zaťaženie poľa: až 3 200 kg.
Popis:
Montážne rozmery: Základný regál: Menovitý rozmer = vonkajší rozmer v mm Celková hĺbka rámu: Menovitý rozmer = vonkajší rozmer v mm
Použitie:
Skladovanie neskladných a objemných nákladov. Možné obojstranné osadenie a zloženie skladovaných tovarov. Najmä jednoduchá manipulácia a montáž.
Povrchová úprava farby:
Stojan s práškovým nástrekom podobne vo farbe RAL 5017 dopravná modrá, nosníky podobne vo farbe RAL 2004 čistá oranžová.
Upozornenie:
Dodanie možné len ako základný regál, bez prídavného regálu. V prípade potreby sa môže pevne pospájať 2 a viac základných regálov použitím spojok (obsiahnuté v rozsahu dodávky) do radu regálov.Voľná vzperná dĺžka (K) nesmie presiahnuť 100 mm. Prípustné zaťaženie poľa musí byť znížené o časť tejto police.Upevňovacie prvky pre podlahy a steny nie sú obsiahnuté v rozsahu dodávky.Dodanie po jednotlivých častiach z dôvodu nižších nákladov na prepravu. Dodanie bez montáže.

Technický opis

Šírka	2450 mm
Montáž regálu	Základný regál
Polica Hĺbka	773 mm
Polica Šírka	2450 mm
Materiál úrovne skladovania	Drevotriesková doska
Výška	1981 mm
Počet úrovní skladovania Drievotriesková doska	4
Zaťaženie priečinka	500 kg
Šírka priečinka = Montážny rozmer	2450 mm
Montáž zákazníkom	áno
Hĺbka	773 mm
Hĺbka regálu	773 mm
Šírka regálu	2450 mm
Výška regálu	1981 mm
Hrúbka platne	16 mm
Prestavenie výšky v mriežke	38 mm
Prevedenie montáže	Nástrčný regál
Voľba farieb	RAL 5010, 2004
Atribút Názov produktu	Hĺbka 773 mm
Druh produktu	Regál s veľkým rozpätím