Garant

6hranná zástrčná hlavice, 1/2 palce, Šesťhran: 8mm

ÚDAJE O OBJEDNÁVKE

Číslo objednávky	643229 8
GTIN	4062406062125
Trieda položky	61A

Popis

Prevedenie:
Prepracovaná výroba z dvoch častí. Optimálne tvrdený korpus na absorbovanie a prenos energie pohonu. Úzka tolerancia vnútorného štvorhranu pre bezpečné a stabilné uchytenie na ovládacom nástroji. Vnútorný štvorhran podľa **DIN 3120**.
Norma:
DIN 7422
Materiál:
Chróm-vanadiová oceľ, chrómovaná. Tŕň z tvrdeného materiálu s vysokou tvrdosťou, bez povrchovej úpravy.
Upozornenie:
6-hranné zástrčné hlavice GARANT a HOLEX k dispozícii aj v palcových veľkostiach (GARANT: č. 643232; HOLEX: č. 643222).

Technický opis

∅ na strane pohonu	22,5 mm
Dĺžka	60 mm
Pohon štvorec	1/2 palec
Výstupný profil	6-hranný skrutkovač
Typ výrobku	Vložka nástrčného kľúča