Garant

# Potopni rezkar 93°, z izvrtino, ∅ D/število rezil Z: 40/3mm

## Podatki za naročanje

| | |
|---|---|
| Številka za naročanje | 211807 40/3 |
| GTIN | 4045197715036 |
| Razred artikla | 21O |

## Opis

**Izvedba:**
Večja togost orodja zaradi zaščite proti torziji med obračalno ploščico in njenim ležiščem.
**Uporaba:**
Za preprečevanje zatikanja odrezkov, zlasti pri rezkanju globokih žepov.
**Napotek:**
Uporabite momentni izvijač GARANT TQ art. **211750 vel. 5,7** s steblom art. **674252 vel. 20IP**.

## Tehnični opis

| | |
|---|---|
| Celotna dolžina $L_{celotna}$ | 55 mm |
| ∅ rezila $D_C$ | 40 mm |
| primerna obračalna rezalna ploščica | VCG. 2205 |
| Garnitura vijakov za obračalne ploščice | 219800 (20IP; 5,7 Nm) |
| ∅ vpenjalne izvrtine | 16 mm |
| Število rezil Z | 3 |
| Dolžina rampe L za $\alpha_{maks}$ | 30,34 mm |
| Vrtalno cirkularno rezkanje $a_p$ | 8 mm |
| Vrtalno cirkularno rezkanje ∅ $D_{maks}$ | 78 mm |

| | |
|---|---|
| Kot rampe $\alpha_{maks}$ | 5,65 stopinj |
| Vrtalno cirkularno rezkanje ∅ $D_{min}$ | 74 mm |
| ∅ $D_3$ | 34 mm |
| Izvedba držala | z izvrtino |
| Nastavni kot κ | 93 stopinj |
| Uporaba za rezkanje | Cirkularno rezkanje |
| Uporaba za rezkanje | Poševno pogrezanje |
| z notranjim hlajenjem | da |
| Strategija odrezovanja | MTC |
| Zamenjava orodja | PowerCard |
| Vrsta izdelka | Potopni rezkarji |

## Pribor

| | |
|---|---|
| Momentni izvijač, fiksno nastavljen nastavljeni vrtilni moment 5,7 Nm | 211750 5,7 |
| Garnitura vijakov za obračalne ploščice10-delne | 219800 |
| PrecisionBit za Torx Plus®, 1/4 cole E 6,3 Profil Torx Plus® 10IP | 674252 10IP |