Garant

CPHX 09T310 ER, HB7705, Tip: HART

Podatki za naročanje

Številka za naročanje	212578 HART
GTIN	4062406099206
Razred artikla	21A

Opis

Izvedba:
Točnost krožnega teka ±0,020 mm.
- **Obračalne ploščice z izboljšano geometrijo Wiper za učinkovitejši postopek obdelave pri izdelavi utopov in kalupov.**
- **Izjemen prihranek časa zaradi večjega vrstičnega koraka in visokega podajanja na zob.**
- **Rezkalne obračalne ploščice z radialno in aksialno geometrijo Wiper.**

Priporočilo:
Pri operacijah planega rezkanja zmanjšanje hitrosti Vc za 30 %.
Napotek:
Orientacijske vrednosti za ae 0,2 mm.
L_{wa} je aksialna dolžina Wiper.
L_{wr} je radialna dolžina Wiper.

Tehnični opis

Tip	HART
Radij rezila	1 mm
Debelina ploščice S	3.97 mm

ISO-oznaka obračalne ploščice	CPHX 09T310 ER
Zvrst	HB7705
Rezalni material	HM
Dolžina, Wiper, aksialno	0,5 mm
Dolžina, Wiper, radialno	0,8 mm
Radij rezila R_1	1 mm
Podajanje f_z v jeklo < 65 HRC	0,15 mm
Število zamenljivih ploščic/rezil	2
Prevleka	TiC
Vrsta izdelka	Obračalne rezalne ploščice za rezkanje