Chicago Pneumatic

# Pnevmatski kotni brusilnik, Tip: 3550-120

## Podatki za naročanje

| | |
|---|---|
| Številka za naročanje | 079315 3550-120 |
| GTIN | 015451780425 |
| Razred artikla | 03R |

## Opis

**Izvedba:**
- **Motor z 1,5 KM in močjo 1100 W.**
- **Ščitnik se nastavi brez ključa.**
- **Tele-zmogljivost: 125 mm.**
- **Estetska in ergonomsko oblikovana varnostna ročica.**

**Kompakten** in **zmogljiv** kotni brusilnik za najdaljšo življenjsko dobo pri zahtevni uporabi do intervalov vzdrževanja 1000 ur. Ergonomiskt och vibrationsdämpat handtag. Možnost nastavljanja zaščitnega pokrova brez ključa. **Navoj vretena M14.**

## Tehnični opis

| | |
|---|---|
| Oznaka proizvajalca | CP3550-120AA5 |
| Masa | 1,9 kg |
| Delovni hrup | 84 dB(A) |
| Največja poraba stisnjenega zraka | 1560 l/min |
| Izhodna moč | 1100 W |
| Maksimalno število vrtljajev | 12000 $min^{-1}$ |
| Maksimalni ∅ plošče | 125 mm |

| | |
|---|---|
| Priporočena velikost cevi (notranji ∅) | 13 mm |
| Maksimalne vibracije v skladu z EN | 9,8 $m/s^2$ |
| Priključek za stisnjeni zrak | 3/8 col |
| Priključni navoj | NPT |
| Napajanje | Na stisnjen zrak |
| Vrsta izdelka | Kotni brusilniki |