Garant

Zarezovalna plošča za utore, HB7010, Širina zareze w: 2,65mm

Podatki za naročanje

Številka za naročanje	273665 2,65
GTIN	4045197719263
Razred artikla	21L

Opis

Uporaba:
Z držalom za zarezovanje za širino ploščice 3 mm.
Napotek:
Nosilce rezil je treba naknadno obdelati v skladu z širino zareza.

Tehnični opis

Širina zareze w	2,65 mm
za varnostne obroče po DIN471 / 472	2,5 mm
a_r	2,9 mm
Razvrstitev ravnalne/grobe obdelave	Groba/gladilna obdelava
Rezalni material	HM
Glavna uporaba	P
Dodatna uporaba	K
Rezalni pogoji	neprekinjen
Zvrst	HB7010
Utori po standardu	DIN 471

Utori po standardu	DIN 472
Število zamenljivih ploščic/rezil	2
Profil rezalnih obračalnih ploščic	nevtralna
Vrsta izdelka	Obračalna rezalna ploščica za zarezovalno struženje

Uporabniški podatki

	Primernost	V_c	ISO-oznaka
Jeklo < 500 N/mm	pogojno primerno	230 m/min	P
Jeklo < 750 N/mm	pogojno primerno	190 m/min	P
Jeklo < 900 N/mm	primerno	180 m/min	P
Jeklo < 1100 N/mm	primerno	150 m/min	P
Jeklo < 1400 N/mm	primerno	130 m/min	P
INOX < 900 N/mm^2	pogojno primerno	150 m/min	M
INOX > 900 N/mm^2	pogojno primerno	140 m/min	M
Ti > 850 N/mm^2	primerno	70 m/min	S
GG(G)	primerno	200 m/min	K
CuZn	primerno	250 m/min	N
Uni	primerno		
neprekinjeno	primerno		
mokro maks.	primerno		
suho	pogojno primerno		