Garant

Držalo za zarezovalno struženje, levo, Širina držala/zareze w: 25/1,5mm

Podatki za naročanje

Številka za naročanje	273756 25/1,5
GTIN	4045197720153
Razred artikla	21W

Opis

Izvedba:
Iz zelo trdega orodnega jekla (> 1300 N/mm^2). V povezavi s konveksnim vpetjem ploščice je dosežena največja odpornost proti aksialnim in radialnim rezalnim silam, kar bistveno poveča produktivnost in izboljša kakovost površine.
Napotek:
Od širine zareza 6 mm pride pri t_{maks} (5× širina zareza) drugo rezilo v stik z obdelovancem. Pride lahko do nastanka brazd. Zanesljivo brez brazd do t = 24,5 mm.

Tehnični opis

Vijak	279815 6 (TX25; 6 Nm)
Funkcijska širina L_4	26,5 mm
Dolžina glave L_1	29 mm
Širina zareze w	1,5 mm
Globina zareze t_{maks}	7,5 mm
Celotna dolžina L	150 mm
Širina držala b	25 mm
Vrsta uporabe	levo
z notranjim hlajenjem	ne
možnost aksialnega zarezovanja	da

Vrsta izdelka	Držalo za zunanje struženje

Pribor

Vpenjalni vijak Tip 6	279815 6
8 mm rezilo, z magnetomza 1/4-colske vijačne nastavke Celotna dolžina 50 mm	659874 50
Momentni izvijačs skalo, za zamenljiva stebla Maksimalni vrtilni moment 1600 cNm	659906 1600
Momentni izvijačs skalo, za zamenljiva stebla Maksimalni vrtilni moment 1600 cNm	659957 1600
PrecisionBit za Torx®, 1/4 cole E 6,3 Profil Torx® TX25	674248 TX25