JEPSON POWER

List krožne žage iz karbidne trdine Drytec® ∅ 230 × 25,4 mm za INOX, Število zob: 60

Podatki za naročanje

Številka za naročanje	078239 60
GTIN	4260052462850
Razred artikla	07E

Opis

Izvedba:
List krožne žage s karbidno trdino za natančne reze.
- **Varnost pri delu: tankostenski, z malo vibracij in zmanjšanim hrupom.**
- **Zelo dolga življenjska doba.**
- **Visoka kakovost rezov.**
- **Možnost petkratnega ostrenja.**
- **Univerzalna uporaba za jeklo, umetne mase in nž-kovine (ne art. 078236).**

Napotek:
Drugi specialni listi krožne žage, npr. za aluminij, INOX, so dobavljivi po ponudbi.

Tehnični opis

∅ lista D	230 mm
Število zob	60
∅ izvrtine	25,4 mm
Število zob optimizirano za	Debelina materiala 4–5 mm, mreža, aluminij

Širina reza B	1,4 mm
Rezalni material	HM
Primerne za	078234 vel. 8230
Primerno za material	INOX
Vrsta izdelka	List krožne žage