Garant

Nož za notranje struženje, levi, Previsna dolžina / velikost ploščice L: 45/16mm

Podatki za naročanje

Številka za naročanje	272172 45/16
GTIN	4045197769367
Razred artikla	21W

Opis

Obseg dobave:
S podložno ploščico 1,5°.

Tehnični opis

Minimalni ∅ predvrtanja D_{min}	29 mm
z notranjim hlajenjem	da
Velikost ploščice	16 mm
Vijak za obračalno ploščico	279810 2
Srednji premik L_3	16,1 mm
Celotna dolžina L	200 mm
Podložna ploščica 1,5°	272630 1,5
Vijak za podložno ploščico	279824 1
∅ držala D_S	25 mm
Širina vratu L_4	24,6 mm
Vrsta uporabe	levi
Vrsta izdelka	Nož za notranje struženje

Pribor

Vpenjalni vijak	272500
Vpenjalni vijak Tip 2	279810 2
Vijak za podložno ploščico Tip 1	279824 1
Momentni izvijačs skalo, za zamenljiva stebla Maksimalni vrtilni moment 500 cNm	659957 500
PrecisionBit za Torx®, 1/4 cole E 6,3 Profil Torx® TX10	674248 TX10