Držalo za zunanje struženje, desno, Velikost držala/ploščice: 16/09mm

Podatki za naročanje

Številka za naročanje	250020 16/09
GTIN	4045197781819
Razred artikla	21T

Tehnični opis

Garnitura vzmetnih zatičev	259047 3
Garnitura vzmeti	259044 5
ISO-oznaka držala	PCBNR/L 1616H09
Podložna ploščica	259031 27
Funkcijska širina L_4	16 mm
primerna obračalna rezalna ploščica	CN.. 09T3..
Celotna dolžina L	100 mm
Vijak kolenske ročice	259018 6
Dolžina glave L_1	20 mm
Velikost držala	16 mm
Velikost ploščice	9 mm
Kolenska ročica	259015 9
Standard	Tovarniški standard
Vrsta uporabe	desno
z notranjim hlajenjem	ne
Nastavitveni kot κ	75 stopinj

Uporaba	Vzdolžno struženje, zunanje
Uporaba	Plano struženje
Uporaba	Plano struženje
Vrsta izdelka	Držalo za zunanje struženje

Pribor

Garnitura vzmetnih zatičev10-del. Tip 3	259047 3
Podložna ploščica Tip 27	259031 27
Garnitura vzmeti10-del. Tip 5	259044 5
Vijak kolenske ročice Tip 6	259018 6
Kolenska ročica Tip 9	259015 9