Garant

Glava za vpenjalne stročnice, ekstra vitka,z notranjim hlajenjem, SK 40 A = 120, Vpenjalna širina: 2-6mm

Podatki za naročanje

Številka za naročanje	300783 2-6
GTIN	4062406256029
Razred artikla	31A

Opis

Izvedba:
- **Zunanji in notranji konus sta brušena.**
- **Držala prenapeta.**
- **Standardno z izvrtino Balluffchip.**
- **Vpenjalna stročnica se z vpenjalnim vijakom od zadaj vpne skozi vpenjalno glavo, vpenjalna matica ni potrebna!**

Prednosti:
Ekstremno vitka izvedba omogoča obdelavo tudi težko dostopnih sestavnih delov, na primer pri izdelavi orodja in kalupov.
Uporaba:
Za vpenjanje orodij s cilindričnim držalom po DIN 6499.
Obseg dobave:
Vklj. z vpenjalnim vijakom in ključem s T-ročajem.
Dodatni pribor:
Pritezni čep (AB) art. 308600 – 308806,
AB-vpenjalni ključ art. 308820 – 308835,
GARANT vpenjalne stročnice art. 309563,
vpenjalne stročnice ALBRECHT art. 309572 – 309573.
Strategija odrezovanja: HSC
Ø D_1: 9,6 mm
Ø D_2: 13 mm
Zunanji Ø D: 27 mm

Tehnični opis

∅ D_2	13 mm
∅ D_1	9,6 mm
Previsna dolžina A	120 mm
Zunanji ∅ D	27 mm
Vpenjalna širina	2 - 6 mm
Trn za rezkarje	SK 40 A = 120
Standard vpenjalnega trna	ISO 7388-1
Oblika	AD
Kakovost centriranja G pri številu vrtljajev	G 2,5 pri 25000 min^{-1}
Natančnost krožnega teka	≤ 5 µm
Strategija odrezovanja	HSC
Izvrtina Balluffchip	da
Vrsta izdelka	Glave za vpenjalne stročnice