Atlas Copco

Pnevmatski premi brusilnik G2414, vpenjalne stročnice ∅ 6 mm kratki, Tip: S250

Podatki za naročanje

Številka za naročanje	079447 S250
GTIN	7322590019839
Razred artikla	03R

Opis

Izvedba:
Zmogljivi in **robustni premi brusilniki** z zelo **mirnim tekom.** Varnostno zagonsko stikalo preprečuje neželeni vklop. Največje število vrtljajev, optimizirano za uporabo, med **8500 in 25.000 vrt./min.**
Kratka izvedba, dolžina 215 mm.
∅ vpenjalne stročnice 6mm.
Obseg dobave:
Vklj. s potrebnimi mazalkami.
Rezervni del:
Izbrane garniture za vzdrževanje:
garniture zamenljivih delov za preventivno vzdrževanje in popravila so za večino pnevmatskih orodij Atlas Copco na voljo po ponudbi.

Tehnični opis

Maksimalno število vrtljajev	25000 min^{-1}
Oznaka proizvajalca	G2414 S250
Maksimalne vibracije v skladu z EN	< 2,5 m/s^2

Izhodna moč	950 W
Priporočena velikost cevi (notranji ∅)	13 mm
Največja poraba stisnjenega zraka	870 l/min
Delovni hrup	85 dB(A)
Masa	0,78 kg
Priključek za stisnjeni zrak	3/8 col
Priključni navoj	BSP
Napajanje	Na stisnjen zrak
Vrsta izdelka	Premi brusilniki

Pribor

Vpenjalna stročnica za premi brusilnik ∅ vpenjalne stročnice 6 mm	079459 6