Pnevmatski premi brusilnik G2424, vpenjalne stročnice ∅ 6 mm dolgi, Tip: S150

Podatki za naročanje

Številka za naročanje	079448 S150
GTIN	7322590019877
Razred artikla	03R

Opis

Izvedba:
Zmogljivi in **robustni premi brusilniki** z zelo **mirnim tekom.** Varnostno zagonsko stikalo preprečuje neželeni vklop. Največje število vrtljajev, optimizirano za uporabo, med **8500 in 25.000 vrt./min.**
Izvedba z dolgim, ozkim vretenom, idealna za izvrtine, dolžina 317 mm.
∅ vpenjalne stročnice 6mm.
Obseg dobave:
Vklj. s potrebnimi mazalkami.
Rezervni del:
Izbrane garniture za vzdrževanje:
garniture zamenljivih delov za preventivno vzdrževanje in popravila so za večino pnevmatskih orodij Atlas Copco na voljo po ponudbi.

Tehnični opis

Oznaka proizvajalca	G2424 S150
Izhodna moč	750 W
Priporočena velikost cevi (notranji ∅)	13 mm
Masa	0,96 kg

Maksimalne vibracije v skladu z EN	< 2,5 m/s^2
Maksimalno število vrtljajev	15000 min^{-1}
Največja poraba stisnjenega zraka	432 l/min
Delovni hrup	76 dB(A)
Priključek za stisnjeni zrak	3/8 col
Priključni navoj	BSP
Napajanje	Na stisnjen zrak
Vrsta izdelka	Premi brusilniki

Pribor

Vpenjalna stročnica za premi brusilnik ∅ vpenjalne stročnice 6 mm	079459 6