BAHCO

List strojne žage za Kasto, bimetalni, Dolžina L / zob na colo: 575/6

Podatki za naročanje

Številka za naročanje	171250 575/6
GTIN	7311518114541
Razred artikla	16D

Opis

Izvedba:
BAHCO Bi-Metall – letev z zobmi HSS je privarjena na elastično telo lista žage iz specialnega jekla s curkom elektronov v visokem vakuumu. Na ta način imajo tovrstni listi ob največji možni trdoti na konici zob **izredno elastičnost** in so **izredno odporni proti lomu tudi pri velikih hitrostih podajanja.**
Napotek:
Specialni listi za žage Kasto (vpenjalni luknji sta pri širinah lista nad 38 mm zamaknjeni).
Pomembno: Obvezno upoštevajte navodila za uporabo, ki so priložena žaginim listom.
Ozobljenje: normal
Širina: 50 mm
Debelina: 2,5 mm
∅ vpenjalne izvrtine: 10,5 mm

Tehnični opis

Širina	50 mm
Debelina	2,5 mm
∅ vpenjalne izvrtine	10,5 mm
Zob na colo	6
Dolžina L	575 mm
Ozobljenje	normal
Rezalni material	bimetalni
Vrsta izdelka	Listi za strojne žage

Uporabniški podatki

	Primernost	V_c	ISO-oznaka
Al (kratki odrezki)	pogojno primerno		
Al > 10% Si	pogojno primerno		
Jeklo < 500 N/mm	primerno		
Jeklo < 750 N/mm	primerno		
Jeklo < 900 N/mm	primerno		
Jeklo < 1100 N/mm	primerno		
Jeklo < 1400 N/mm	pogojno primerno		
INOX < 900 N/mm^2	pogojno primerno		
GG(G)	primerno		
CuZn	primerno		
Uni	primerno		
mokro maks.	primerno		