KENNAMETAL

ZDET 16M532 FR-721, GH1, Tip: ALU

Podatki za naročanje

Številka za naročanje	220826 ALU
GTIN	4059782504738
Razred artikla	28E

Opis

Priporočilo:
Pri zamenjavi obračalne ploščice zamenjajte tudi vpenjalni vijak. Nadomestni vpenjalni vijaki so dobavljeni skupaj z obračalno ploščico.
Napotek:
f_z za $a_e = 0{,}3 \times D$.

Tehnični opis

f_z za gladilno rezkanje a_p 1 mm	0,02 - 0,1 mm
f_z za grobo obdelavo $a_{p\,maks}$ 16 mm	0,12 - 0,25 mm
Tip	ALUMINIJ
f_z predhodno gladilno rezkanje a_p 3 mm	0,05 - 0,15 mm
Radij rezila	3,2 mm
Debelina ploščice S	5 mm
ISO-oznaka obračalne ploščice	ZDET 16M532 FR-721
Zvrst	GH1

Rezalni material	HM
Število zamenljivih ploščic/rezil	2
Vrsta izdelka	Obračalne rezalne ploščice za rezkanje

Uporabniški podatki

	Primernost	V_c	ISO-oznaka
Al umetna masa	primerno	1640 m/min	N
Al (kratki odrezki)	primerno	1370 m/min	N
Al > 10% Si	primerno	1095 m/min	N
mokro maks.	primerno		
mokro min.	pogojno primerno		
suho	pogojno primerno		
Zrak	pogojno primerno		