KYOCERA

Kotni rezkar 90° MEC11T, cilindrično držalo, ∅ D/število rezil Z: 16/2mm

Podatki za naročanje

Številka za naročanje	227300 16/2
GTIN	4960664396047
Razred artikla	25O

Opis

Opis:
Rezkarji tipa MEC11T čvrstejše izvedbe zaradi manjšega števila rezil kot pri rezkarjih tipa MECX. To omogoča večje podajanje na zob.

Tehnični opis

primerna obračalna rezalna ploščica	BD.. 11T3
∅ rezila D_C	16 mm
Celotna dolžina $L_{celotna}$	100 mm
∅ držala D_s h6	16 mm
Prevesna dolžina L_1	25 mm
Vijak za obračalno ploščico	229708 (T8; 1,2 Nm)
maksimalna globina rezanja $a_{p\ maks}$	10 mm
Število rezil Z	2
Dolžina rampe L za α_{maks}	9 mm
Vrtalno cirkularno rezkanje ∅ D_{maks}	30 mm
Vrtalno cirkularno rezkanje ∅ D_{min}	26 mm
Kot rampe α_{maks}	1,27 stopinj
∅ D_3	10 mm
Izvedba držala	cilindrično držalo

Nastavni kot κ	90 stopinj
Uporaba za rezkanje	Cirkularno rezkanje
Uporaba za rezkanje	Poševno pogrezanje
Uporaba za rezkanje	Kotno rezkanje
z notranjim hlajenjem	da
Vrsta izdelka	Kotni rezkar

Pribor

Vpenjalni vijak	229708